



特色：

桌上型離心機小巧不占空間。

外殼材質為耐衝撞 ABS 塑鋼，(DSC-300T 為金屬外殼)。

內建安全開關裝置，如運轉中蓋子被打開，馬達會停止運轉。

自動平衡系統，使運轉平穩又安靜。

選購套管 0.5 ml ~ 15 ml 試管，皆能適用於此機型。

多種樣式可供使用者選擇，**DSC-200A-2 有速度與離心力顯示**。

通過/ISO9001 及 CE 認證。

規格說明:

型號	最高轉速 (rpm)	定時器	速度與離心力顯示	手動煞車	馬達	重量	尺寸 (mm)(WxDxH)
DSC-200	3000	無	無	無	無刷感應馬達	3.5 / 4.5	280x280x255
DSC-200T	3,000 at 60Hz 2,500 at 50Hz	0~30 分鐘 機械式定時器	無	無			
DSC-200A-1	6,000		無	有	DC 馬達	4.5 / 5.5	280x280x265
DSC-200A-2	6,000		指針式	有	DC 馬達		
DSC-300T (金屬外殼)	3200		無	無	AC 馬達	8.5 / 9.0	300x300x315

電源: AC110 60Hz (或 220V 50/60Hz)

轉盤規格

型號	速度(rpm)	型式	最大離心力 (g-force)	容量(ml)	標準附件
<b>離心機 DSC-200 &amp; DSC-200T 適用轉盤</b>					
AR-1504	300~3,000	角型 45°	966	4 支 x(10~15)ml	(10~15)ml 試管套管
AR-1506			1,066	6 支 x(10~15)ml	
AR-1508			1,066	8 支 x(10~15)ml	
<b>離心機 DSC-200A-1 &amp; DSC-200A-2 適用轉盤</b>					
UAR-1508	300~6,000	角型 45°	4,265	8 支 x(10~15)ml	(10~15)ml 試管套管
<b>離心機 DSC-300T 適用轉盤</b>					
AR-1512	300~3200	角型 45°	1,066	12 支 x(10~15)ml	(10~15)ml 試管套管

備註:(1.5~2.0)ml or (5~7)ml 試管套管為選購附件

訂購編號:

Order No.	Item
DSC-154	離心機 DSC-200T 配轉盤 AR-1504
DSC-156	離心機 DSC-200T 配轉盤 AR-1506
DSC-158	離心機 DSC-200T 配轉盤 AR-1508
DSC-154T	離心機 DSC-200T 配轉盤 AR-1504
DSC-156T	離心機 DSC-200T 配轉盤 AR-1506
DSC-158T	離心機 DSC-200T 配轉盤 AR-1508
DSC-N158T	離心機 DSC-200A-1 配轉盤 UAR-1508
DSC-N158A	離心機 DSC-200A-2 配轉盤 UAR-1508
DSC-1512T	離心機 DSC-300T 配轉盤 AR-1512
CTA15	試管套管(10~15)ml ; 內徑大小:Φ 7.5x L98mm
CTA7	試管套管(5~7)ml tube; 內徑大小:Φ 13.5x L69mm
CTA2	試管套管(1.5~2.0)ml tube; 內徑大小:Φ 11.0x L42mm
CT15-NS	15ml 試管 (沒消毒)
CT-15-S	15ml 試管 (有消毒)



ARON LABORATORY INSTRUMENTS INC.

Tel: 886-2-7708-6789 Fax: 886-2-7708-6799

E-mail:server@aron.com.tw

<http://www.aron.com.tw>

4F., No.185, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi City, Taipei County 221, Taiwan (R.O.C.)