


功能更突破『α 系列 磨碎機、融碎機』~~ 活躍各業界



### ■ 用特殊無氣孔抗菌砥石

由過人的微細圓弧粒子製造，使成為優越的超微粒融碎機。砥石材質以粒子大小、溝紋形狀等細分的話，超過 150 種。在對應食品、生化廠的衛生管理對策，該抗菌性的抗菌砥石，無論任何材料都能對應。

### ■ 無氣孔砥石的威力

一般砥石約有 40% 的氣孔率。若原料為生食的情況下，特別是肉汁之類的蛋白質一旦入侵其氣孔中，將會成為數千億個巨大細菌的溫床。因為氣孔的影響，也會經常引起砥石的破裂。關於這一點，無氣孔砥石可以完全防止細菌污染和砥石破損，即使在接觸狀態下也可運轉，對於卓越的超微粒化及提升成品率都發揮極大的貢獻。

### ■ 特點

「SUPERMASSCOLLOIDER」，超越了粉碎的領域，成為有如「融化般觸感」超微粒化的超微粒融碎機。Ex. 芝麻粒→芝麻糊

由上下二塊無氣孔砥石，所構成的石臼型超微粒融碎機。~~ 活躍應用於各業界

投入的原料在上下砥石間產生強大的壓縮、剪斷、滾轉摩擦等等作用，使原料依次被碾碎，完成超微粒化作用。

採用石臼研磨方式，和其他的粉碎法相較之下，粒度分布變得更顯明，成品的粒子不僅具有圓弧度且更加平滑。

石臼研磨室外圍夾套式構造，可以冷水作循環冷卻，抑制了在粉碎時的發熱情形，所以對粉碎後的成品並不會帶來物性變化。

### ■ 易調整砥石間隙

只需將調整用把手左右旋轉，就能以 1/100mm 的間隙，上下調整旋轉砥石。此外，砥石間隙能夠進行微量調整、甚至間隙在「0」以下也能作超微粒融碎。

**晨安企業股份有限公司 GOOD MORNING ENTR. CO., LTD**

台北市 南港區 成功路一段 32 號 5 樓之 10  
Tel: 886-2-6616 0668  
Fax: 886-2-6616 0669  
E-mail: gm1219@ms64.hinet.net  
www.goodmorning.com.tw  
www.staticmixer.com.tw  
www.nemopump.com.tw

台中辦事處:  
HP: 0953-536-982  
Fax: 04-2350 2830  
E-mail: hung@goodmorning.com.tw  
上海: 台杏貿易(上海)有限公司  
www.g-morning.com.cn